

Garant**SNMG 120404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7130-2 Radio angular: 0,4 mm
Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	8
Rompevirutas	VM
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado