

Garant**TNMG 160408, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Clase de artículo	21G

Descripción

TNMG 160408 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Rompevirutas	VS
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado