

Garant**TNMG 160404, Clase: HB7130-2****Datos de pedido**

Número de pedido	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,

Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado