

Garant**RC.X 1003, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Clase de artículo	21G

Descripción

RC.X 1003 HB7130-2 Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1003
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado