



Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 18X1



Datos de pedido

Número de pedido	132845 18X1
GTIN	4067263161752
Clase de artículo	12H

Descripción técnica

Vástago cuadrado □	11 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Longitud total L	110 mm
Paso de rosca	1 mm
Ø de agujero para roscar	17 mm
Ø de mango D _s	14 mm
Tamaño de rosca	M18x1
Profundidad de rosca	54 mm
Norma	DIN 374
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ø de rosca	18 mm
Tipo de rosca	MF
Material de corte	HSS E
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	28 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	17 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		