

Garant**CCMT 120408, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 120408 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	VS
Recubrimiento	con revestimiento

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado