


Garant**SCMT 120408, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 120408 HB7130-2 Radio angular: 0,8 mm
Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento

Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado