


Garant
CNMG 09T308, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Material de corte	MD

Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado