


Garant**CNMG 120404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado