

**Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, MF: 24X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	136255 24X1,5
GTIN	4067263162285
Clase de artículo	12H

Descripción técnica

Vástago cuadrado □	14,5 mm
Tamaño de rosca	M24×1,5
Norma	DIN 374
Ø de rosca	24 mm
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	60 mm
Número de filos Z	4
Tipo de rosca	MF
Paso de rosca	1,5 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ø de agujero para roscar	22,5 mm
Longitud total L	140 mm
Ø de mango D _s	18 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13

Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		