

Garant**CNMG 120416, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120416 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min

Rompevirutas	VM
Tolerancia	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	1,6 mm
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado