

Garant**CNMG 160608, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160608 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Clase	HB7140-2
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado