

Garant**TNMG 160404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado