

**Garant****WNMG 060404, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado