

**Garant****WNMG 060408, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 060408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VM
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M

Clase	HB7140-2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado