

Garant
CC. T 09T304, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	VS
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancia	MF
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado