


**Garant****WNMG 080408, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 080408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	HM
Aplicación principal	M

Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Número de cambios/cortes	6
Rompevirutas	VM
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado