

Garant**CC. T 09T302, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T302 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	VS
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado