

Garant
CCMT 09T308, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VS
Tolerancia	M

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado