

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN725, Tipo: HART**

Datos de pedido

Número de pedido	212247 HART
GTIN	4045197375292
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Montar con un valor de apriete de 3,0 Nm.

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx.}} = 2,5 \text{ mm}$.

Avance f_z por diente: 0,16 mm

Código ISO plaquita de corte: RDHX 1003 MOTN

Tipo: DURO

Radio angular: 5 mm

Descripción técnica

Tipo	DURO
Código ISO plaquita de corte	RDHX 1003 MOTN
Radio angular	5 mm
Material de corte	CBN

Clase	CBN725
Avance f_z por diente	0,16 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar