

**Garant****CC. T 060202, Clase: HB7140-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,2 mm
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado