

Garant**CC. T 120404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M

Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VM
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado