

**Garant****DC. T 070202, Clase: HB7140-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VM
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT070202
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min

Material de corte	MD
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado