

Garant**RDHX 0702 MOTN, HB7520, Tipo: UNI**

Datos de pedido

Número de pedido	212225 UNI
GTIN	4045197302465
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 1,5$ mm.

Código ISO plaquita de corte: RDHX 0702 MOTN

Tipo: UNI

Descripción técnica

Tipo	UNI
Código ISO plaquita de corte	RDHX 0702 MOTN
Material de corte	MD
Clase	HB7520
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	275 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	275 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	210 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	240 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		