

**Garant****DC. T 11T302, Clase: HB7140-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Clase de artículo	21G

### Descripción

DC. T 11T302 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

### Descripción técnica

Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	VS
Código ISO plaquita de corte	DCMT11T302

Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Clase	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado