

Garant**CC. T 120408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Radio angular	0,8 mm
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado