

Garant**SCMT 120404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 120404 HB7140-2 Radio angular: 0,4 mm
Clase: HB7410-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M

Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado