


**Garant**
**SCMT 120408, Clase: HB7140-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Clase de artículo	21G

### Descripción

SCMT 120408 HB7140-2 Radio angular: 0,2 mm  
 Clase: HB7410-2  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado