

Garant**SC. T 120404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 120404 HB7140-2 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	HB7140-2

Rompevirutas	VM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado