

Garant**TC. T 110202, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 110202 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	3
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado