

Garant
VBMT 160408, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VBMT160408
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Material de corte	HM
Clase	HB7140-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado