

Garant**TCMT 16T308, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Material de corte	HM

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado