

**Garant****VBMT 110304, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Clase de artículo	21G

## Descripción

VBMT 110304 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT110304
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado