

Garant**VC. T 110304, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 110304 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	VC.T 110304
Radio angular	0,4 mm

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Material de corte	HM
Rompevirutas	VS
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado