

**Garant****VC. T 160404, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 160404 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Material de corte	HM

Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	VC.T 160404
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado