


**Garant****ZDHT 150530FR-F10, HU7705, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211771 ALU
GTIN	4067263330141
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Radio angular: 3 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,1 - 0,25 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,1 - 0,25 mm
Radio angular	3 mm
Código ISO plaquita de corte	ZDHT 150530FR-F10
Clase	HU7705
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	900 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		