

Garant**Machos de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M2,5****Datos de pedido**

Número de pedido	131110 M2,5
GTIN	4067263819790
Clase de artículo	111

Descripción**Ejecución:**

Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para **aluminio y aleaciones no ferrosas**. **Ranuras receptoras de virutas extralargas** y longitud de cuello para profundidades de rosca útiles **de hasta 4xD**.

- **Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.**
- **Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.**
- **Geometría de espacio de viruta extralarga.**

Descripción técnica

Ø de mango D _s	2,8 mm
Tamaño de rosca	M2,5
Paso de rosca	0,45 mm
Material de corte	HSS E PM
Norma	Norma de fábrica
Tipo de rosca	M
Número de filos Z	2
Profundidad de rosca	10 mm
Ø de rosca	2,5 mm
Longitud total L	55 mm
Vástago cuadrado □	2,1 mm

Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Ø de agujero para roscar	2,05 mm
Número de ranuras de sujeción	2
Recubrimiento	DLC
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 4 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	amarillo
Serie	Master Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	35 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	32 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	20 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado con restricciones	20 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	18 m/min	N
PEEK	adecuado	18 m/min	N
Cu	adecuado	18 m/min	N
CuZn	adecuado	25 m/min	N
Aceite	adecuado		

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado