

Garant**Machos de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M14****Datos de pedido**

Número de pedido	131110 M14
GTIN	4067263829973
Clase de artículo	111

Descripción técnica

Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Vástago cuadrado □	9 mm
Material de corte	HSS E PM
Número de ranuras de sujeción	3
Profundidad de rosca	56 mm
Ø de mango D _s	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de rosca	M
Paso de rosca	2 mm
Número de filos Z	3
Tamaño de rosca	M14
Longitud total L	125 mm
Ø de rosca	14 mm
Ø de agujero para roscar	12 mm
Recubrimiento	DLC
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13

Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 4 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	amarillo
Serie	Master Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	35 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	32 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	20 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado con restricciones	20 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	18 m/min	N
PEEK	adecuado	18 m/min	N
Cu	adecuado	18 m/min	N
CuZn	adecuado	25 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		