

Garant**Marcador, Ø del mango d: 20mm**

Datos de pedido

Número de pedido	358725 20
GTIN	4067263550662
Clase de artículo	31E

Descripción

Ejecución:

Carcasa de acero de herramientas con mango Weldon.

Ventaja:

Compactación de superficie, de este modo sin debilitamiento ni daños del material. La velocidad de identificación corresponde al avance máximo. Elevada resistencia al desgaste, de este modo larga vida útil de la aguja especial. Adecuada para identificar superficies redondas. Se puede utilizar en torno. Elevada seguridad del proceso. **Rápido cambio de la aguja** gracias a la posibilidad de una extracción sencilla. Se compensan irregularidades de las piezas de trabajo de hasta 7 mm (según la versión).

Limpieza de la superficie de la pieza de trabajo mediante conductos de aire comprimido con diferentes ángulos de ataque de máx. 10 bar. Ajuste de la anchura del tipo ajustando la presión de contacto, no se necesitan radios de aguja diferentes. Alta resistencia al desgaste de la punta de marcado debido a la **bola rodante**. No se forman rebabas.

Aplicación:

Para señalar los materiales más diversos como aluminio, titanio, acero, bronce, cobre, latón, plásticos, etc. Con punta de aguja relativamente pequeña se pueden rotular durezas de superficie de hasta 57 HRC.

Suministro:

Incluye 1 punta de marcado n.º 358729.

Descripción técnica

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm

Ø D	16,5 mm
Ø del mango d	20 mm
Tipo de producto	Herramienta de rotulación

Accesorios

Punta de marcado Radio 0,5 mm	358729 0,5
-------------------------------	------------