




Mandrino para tallar roscas, síncrono ER, BT 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25



Datos de pedido

Número de pedido	338193 25
GTIN	4067263558972
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

- Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
- Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
- Aumento de la duración del macho para roscar/conformar roscas.

Aplicación:

- En centros de mecanizado con husillo síncrono.
- Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar/husillo síncrono.
- Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER para machos de roscar n.º 309399 y 309447.

Pernos de apriete n.º 308760 – 308806.

Nota:

No desengrase el mandril para tallar roscas del sincronizador.

Descripción técnica

Ø exterior D	45 mm
Compensación de longitud compresión	0,5 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Compensación de longitud tracción	0,5 mm
Ø interior D ₁	42 mm

Gama de corte de roscas	M6 – M20
Adaptador	BT 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Forma	AD
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas