

**BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Clase de artículo	25A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$. 90° exactos hasta $a_p = 4$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,05 – 0,08 mm
Radio angular	0,4 mm
Tipo	INOX
Clase	PR1535
Código ISO plaquita de corte	BDMT 070304 ER-JS
Clase	PR1535
Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		