



Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, G: G1/2



Datos de pedido

Número de pedido	130660 G1/2
GTIN	4067263036456
Clase de artículo	12G

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	19 mm
Material de corte	HSS
Vástago cuadrado □	12 mm
Paso de rosca	1,814 mm
Ø de rosca	20,96 mm
Tamaño de rosca	G1/2
Ø de mango D _s	16 mm
Longitud total L	80 mm
Profundidad de rosca	41,92 mm
Pasos por pulgada	14
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5157
Forma del corte previo	D

Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		