

Garant**ZCMX 070304, Clase: HBZ035**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268439 HBZ035 |
| GTIN | 4067263802600 |
| Clase de artículo | 21E |

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Avance f Torneado | 0,1 - 0,3 mm |
| Clase | HBZ035 |
| Avance f Perforación | 0,03 - 0,12 mm |
| Código ISO plaquita de corte | ZCMX 070304 |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |

| | |
|--|---------------------------------|
| Material de corte | MD |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 50 - 190 m/min |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Profundidad de corte a_p | 0,4 - 2 mm |
| Aplicación principal | P |
| adecuado para \varnothing de herramienta D_c | 14 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |