


**Garant****ZCMX 070304, Clase: HBZ310**

## Datos de pedido

Número de pedido	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Clase de artículo	21E

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 070304
Radio angular	0,4 mm
Avance f Perforación	0,03 - 0,3 mm
Aplicación principal	N
Clase	HBZ310
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	200 - 600 m/min
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Recubrimiento	PVD

Avance f Torneado	0,05 - 0,4 mm
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	14 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado