

Garant**ZCMX 070304, Clase: HBZ140**

Datos de pedido

Número de pedido	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Clase de artículo	21E

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 190 m/min
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 070304
Avance f Torneado	0,1 - 0,3 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Clase	HBZ140
Aplicación principal	M

Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	PVD
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Avance f Perforación	0,03 - 0,12 mm
adecuado para \varnothing de herramienta D_c	14 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado