

Garant**CNMG 120416, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120416 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1,6 mm
Rompevirutas	VM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Clase	HB7130-2
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado