

Garant**KNUX 160410R, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160410R HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,

Radio angular	1 mm
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado