

Garant**CCMT 09T308, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T308 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7130-2
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompevirutas	VS

Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado