

**Garant****RC.X 1204, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Clase de artículo	21G

## Descripción

RC.X 1204 HB7130-2 Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

## Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1003
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	4
Clase	HB7130-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado