

Garant**TCMT 110202, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110202 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	3
Clase	HB7130-2
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado